



**Bosch føringsskinner
er din systemløsning
for fremtiden**

Best.nr. 1619M00F55



3 års garanti for alt professionelt blåt el-værktøj.
2 års garanti for alle professionelle blå Bosch
lithium batterier inklusive ladeaggregater.
Registrering inden for 4 uger efter købet på:
www.bosch-pt.com/warranty

Robert Bosch A/S
Telegrafvej 1
2750 Ballerup
Tlf. 44 89 84 10




www.bosch-professional.dk

Kantfræsere

tilbehør til føringsskinner

Kompakt fræsersystem til føringsskinner



Føringsskinneadapter til GKF 600

FSN OFA

- Op til 25 mm parallel justering

Best.nr. 1 600 200 00G

Dykenhed til GKF 600

TE 600

- Anvend din kantfræser som overfræser ved at montere GKF 600 i TE 600
- Dykenheden TE 600 kan påsættes på FSN OFA

Best.nr. 0 601 60A 800



Kantfræsere til tilbehøret

- GKF 600 Prof.**
- Kompakt præcisionsfræser
 - 33.000 omdr./min.
 - 6-8 mm værktøj
 - 1,5 kg

Best.nr. 0 601 60A 100

**GKF 600 Prof.
med systemtilbehør**

Best.nr. 0 601 60A 101

Overfræsere

tilbehør til føringsskinner

Føringsskinneadapter til GOF overfræsere – FSN OFA

Best.nr. 1 600 200 00G

INNOVATION FEATURE


Fixpunkter til alle
kendte mærker inden
for overfræsere

Op til 25 mm
parallel justering

Forberedt til FSN RA 32
hulfræsning

Låseknop for 100%
parallel justering

Føringsskinne spor til
Bosch og andre kendte
føringsskinne leverandører



Fræserstyr til FSN OFA og FSN RA 32 800/1600

- Tilbehør til GOF ved brug af
FSN OFA og FSN RA 32 800/1600

Best.nr. 1 600 200 03X

SDS Skruevinger FSN KZW

- Enhåndsbetjente til FSN
føringsskinner

Best.nr. 1 600 A00 1F8

FSN OFA 32 fræser kit med FSN 800 skinne

- FSN OFA føringsskinneadapter
- FSN KZW skruevinger 2 stk.
- FSN RA 32 styr til FSN OFA
- FSN RA 32 800, føringsskinne til
serie hulfræsning med GOF overfræser

Best.nr. 1 600 A00 1T8



FSN OFA's fodplades forskellige
huller passer til Bosch GOF/GMF
overfræsere samt mærker som
Festool, Mafell, DeWalt og Makita.
FSN OFA er super nem at anvende.

Overfræsere til FSN OFA



GOF 1250 CE Prof.

Best.nr. 0 601 626 001



GOF 1250 LCE Prof.

Best.nr. 0 601 626 101



GOF 1600 CE Prof.

Best.nr. 0 601 624 000



GMF 1600 CE Prof.

Best.nr. 0 601 624 002



GOF 2000 CE Prof.

Best.nr. 0 601 619 703

Dyksav

til føringsskinner

Cirkelanslag OFZ

Best.nr. 1 600 A00 11C

4 mm skarp centreringsstift
(Forboring inden fræsning
anbefales)



Huller for 8 & 10 mm
føringstænger

Føringstænger til OFZ cirkelanslag

- 8 mm - 80 cm lang
Best.nr. 2 609 200 144
- 10 mm - 80 cm lang
Best.nr. 2 609 200 145



GKT 55 GCE Professional

Med præcision og kraft
til rene snit!

Dyksav og L-BOXX

Best.nr. 0 601 675 001

Dyksav med føringsskinne
FSN 1600 og
L-BOXX

Best.nr. 0 601 675 002



Enkel indstilling: Nem at
indstille hældning og
skæredybde med og
uden føringsskinne



Se mere om
GKT 55 GCE



Over-/underskæring
Ved tryk på knap-
perne markeret med
"-1°" og "47°" kan
savklingen tiltes til
positioner ved over-/
underskæring



Effektiv støvopsugning:
Ved at sænke støvkap-
pen til emnet effektivise-
res støvopsamlingen



Ét skæringspunkt
uanset hældning på
saven



Parallelsnag
til GKT 55 GCE

Best.nr. 1 600 200 00X

Rundsav

til føringsskinner

Stærke og komfortable

INNOVATION FEATURE

Fælles for dyk- og rund-
sage: To riller i bundpla-
den. Blå: til Bosch &
Mafell føringsskinner.
Lysegrøn: til skinner fra
Festool, Protool og
Makita.



GKS 55 GCE Prof.

- 1350 watt

Best.nr. 0 601 664 901



GKS 65 GCE Prof.

- 1800 watt

Best.nr. 0 601 668 901



GKS 85 G Prof.

- 2200 watt

Best.nr. 0 601 57A 901

Stiksav

tilbehør til føringsskinner

Stiksavsadapter til
føringsskinner
FSN SA

Kan anvendes på føringsskinner
fra Bosch, Mafell og Festool.



Stiksav til tilbehøret



GST 160 CE Prof.

- 800 watt

Best.nr. 0 601 517 000



GST 18 V-Li Prof.

- 2 x 4,0 Ah

Best.nr. 0 601 58J 305

Solo
Best.nr. 0 601 58J 304



GST 1400 CE Prof.

- 720 watt

Med L-BOXX:
Best.nr. 0 601 514 100

Med plastikkuffert:
0 601 514 101

Real Bosch!

Føringsskinnesystemer for optimal præcision

Blue Performance
Simply more



Perfekt føring ved savning og fræsning
med føringsskinnesystemer fra Bosch

Blåt værktøj til håndværk og industri.



www.bosch-professional.dk

til føringsskiner

til føringsskiner

Bosch føringsskinnesystem

– den hurtigste vej til det lige snit



Se mere om føringsskiner

Glat overflade
anodiseret aluminium for
jævn, ubesværet skæring

Anti-splint beskyttelse
gummilæben sikrer rene snit ved
at forhindre splintring

Glider ikke
To skridsikre gummilister på bagsiden af
skinnen gør, at skinnen står fuldstændig
fast, mens der skæres

Nem at tilslutte
hvor forbindelsesstykke kan
indsættes og opbevares

Hjørner uden besvær
Til beskyttelse af føringsskinnernes
ender og af hensyn til en rykfri
glidende bevægelse af maskinkablet
hen over enden af skinnerne



Forbindelsesstykke
FSN VEL
Best.nr. 1 600 Z00 009



Præcis og selvjusterende tilslutning af anden føringsskinne



Fastgør forbindelsesstykket til føringsskinnen med excentriske skruer, som sidder på forbindelsesstykket.




Enkel opbevaring - altid klar til brug



Vinkelanslag
FSN WAN
Best.nr. 1 600 Z00 00A

FSN WAN vinkelanslaget gør, at du kan sætte føringsskinnen til skæring i præcis den vinkel, du ønsker.



SDS Skruevinger
FSN KZW
► Enhåndsbetjente til FSN føringsskiner
Best.nr. 1 600 A00 1F8



Skruevinger
FSN SZW
Best.nr. 1 600 Z00 00B



Kick Back Stop
► Til fastklemning på føringsskinnen, Beskytter mod tilbageslag af maskinen ved dyksnit.
Best.nr. 1 600 Z00 00M

FSN tilbehørstaske
► Til føringsskiner og tilbehør.
Passer op til 160 cm skinner.
Best.nr. 1 610 Z00 020



Føringsskiner til serie hulfræsning med FSN OFA, RA 32 og GOF/GKF

(disse skinner kan også anvendes til applikationer med dyk-/rundsav. Se omstændige opslag)

FSN RA 32 800 Prof.
► 800 mm
Best.nr. 1 600 Z00 03V

FSN RA 32 1600 Prof.
► 1600 mm
Best.nr. 1 600 Z00 03W

Patenterede Bosch føringsskiner til alle nye Bosch GCE/G modeller (Se omstændige opslag)

FSN 800 Prof.
► 800 mm
Best.nr. 1 600 Z00 005

FSN 1100 Prof.
► 1100 mm
Best.nr. 1 600 Z00 006

FSN 1600 Prof.
► 1600 mm
Best.nr. 1 600 Z00 00F

FSN 2100 Prof.
► 2100 mm
Best.nr. 1 600 Z00 007

FSN 3100 Prof.
► 3100 mm
Best.nr. 1 600 Z00 008



Det allerførste snit

Efter det allerførste snit er gummilisten for anti-splint beskyttelse dimensioneret nøjagtigt til sav og savklinge!



1 Anvend en skæredybde på 9 mm



2 Læg føringsskinnen på jævnt underlag, når der skæres.



3 Skær i føringsskinnens fulde længde



4 Føringsskinnen er klar til brug. (Husk at skifte splintringsbeskyttelse ved brug af anden sav/savklinge)